

HTA-B1 控制箱：旨在管理 HTN 系列的视频探头



控制箱配有温度显示，以验证内窥镜在关键环境中的冷却是否正确。

控制灯 +

对于电动内窥镜，MAPM 盒配有电位器，用于调节清晰度。

HTA-B1 控制箱允许数码相机配备 POE。它通过 RJ45 连接器提供 IP 视频信号。有些装置可以配备带报警输出的温度显示器。如果超过温度阈值，指示灯和 LED 熄灭。

一个可选项将允许您调整 LED 的光输出。

在电动内窥镜的情况下，MAPM 盒配备了清晰度调节电位器。

控制箱	电源	100-250 V AC 50/60 Hz
	输出	RJ45
	电缆	可断开连接 毗邻(Adjoining)
可选项	温度显示	报警
	LED 电源	二聚体(Dimer)
	调焦	电位器(Potentiometer)